

XBR

0 up to 60°C

FRANCE
ETUVES

LABORI INKUBAATORID

XBR jahutusega laboratooriumi inkubaatorid sobivad ideaalselt toodete hoidmiseks madalal temperatuuril. Inkubaatorid sobivad bioloogia ja mikrobioloogia meditsiinilaborites ning kvaliteedikontrolliks tööstuses.

Suurepärase jõudlusega Teie protsesside jaoks.

Epoksüvärviga kaetud terasest väliskest.

Täiuslik isolatsioon, mis tagab vähendatud energiakulu.

Vasakul küljel 20mm sisestusava lisaandurite sisestamiseks.

Väga täpne ja temperatuuri reguleerimine.

Temperatuuri reguleerib elektrooniline PID funktsiooniga kontroll. Lihtne seadistada. Temperatuuri mõõtmise PT100 anduriga. Digitaalne ekraan. Täpsus: 0,1 °C ja temperatuuri hoidmise stabiilsus on kuni +/- 0,2°C

Roostevabast terasest sisekest.

Ülimalt korrosioonikindel. Ümardatud nurgad tagavad kiire ja lihtsa puhastamise. Rihm takistab ukse avamisel vee voolamist.

Väga ühtlane temperatuur

kogu inkubaatori ruumalas.

2 ventilaatorit asuvad tagaküljel.

Kindlad ja turvalised töörežiimid.

Reguleeritav sõltumatu termostaat. Kaitseklass 3.1. See toetab temperatuuri kontrolli ka rike korral. Visuaalne ja helisignaali.



Laadimis- säilitusriiulid.

Komplektis 2 riivit, kõrgendatud

servadega, et tooted ei libiseks üle ääre

Reguleeritavad riulite paigalduskõrgused.

Effektiivne küttesüsteem ja jahutus.

Soojenduse tagavad õhuvoolu paigutatud kütteelemendid. Aurusti laseb temperatuuril jahtuda. Jahutusseade asub inkubaatori alumises osas

Reguleeritava

kõrgusega jalad

www.france-etuves.com

XBR

TOOTESEERIA

JAHUTUSEGA LABORATOORIUMI INKUBAATOR




	XBR112	XBR225
Working volume (L)	112	225
SIZES		
Internal width (mm)	500	500
Internal depth (mm)	450	450
Internal height (mm)	500	1000
External width (mm)	664	664
External depth (mm)	772	772
External height (mm)	1033	1533
Weight, empty (kg)	80	115
Number of door(s)	1	1
PERFORMANCES		
Temperature range (°C)	0°C up to 60°C	
Homogeneity (°C) (according to FD X 15-140)	at 40°C : +/-0.80°C, at 20°C : +/- 0.95°C	
ELECTRICAL DATA		
Total installed power (VA)	1050	1200
Electrical supply	230V ~1P 50/60Hz, 16A	
LOADING SHELVES		
Max. number in the incubator	8	17
Max. load per shelf (kg)	30	30
Max. load in the incubator (kg)	60	120

LISAVÕIMALUSED JA LISASEADMED




1 Ø 60mm LISAANDURITE SISESTUSAVA



2 KALIBREERIMISE SERT 1 PUNKTIS



3 TEMPERAATUURI ÜHTLUSE KONTROLL 9 PUNKTIS




1 LISARIILUID SERVADEGA



2 KAHE KANALIGA ANDMETE SALVESTI



3 4 kanaliga graafilise ekraaniga kaasaskantav paberivaba salvesti



4 Thermocouple J ANDUR

1 60mm sisestusava
Asub keskel vasakul. Võimaldab kaablite või andurite sisenemist.

2 Kalibreerimise sertifikaat
temperatuuril 37 ° C. Mõõtmise töökambri keskel (vastavalt FD X 15-140).

3 Temperatuuri ühtluse kontroll 9 punktis
töökambri temperatuuril +37 ° C juures.

1 Lisariigid servadega Kandevoime 30 kg.
Tugevdatud riigid : kandevoimega 60 kg.

2 Kahe kanaliga andmete salvesti
Salvestab temperatuuri, mida mõõdetakse kahe tealsaldatava anduriga. Tarkvara 2 kanaliga andmelojija jaoksoskab seadistada andmelojerit ja laadida arvutisse salvestatud andmeid.

3 Kaasaskantav paberivaba andmete salvesti
Suur värviline graafiline ekraan temperatuuri muutuste jälgimiseks reaajas. USB ja RJ45 pistikutega ning 4 pistikut mobiilsete andurite jaoks.

4 Thermocouple J andur pistikuga, pikkus 3 meetrit Lisaseade salvestile

store.france-etuves.com



Ovens Designer & Manufacturer

Klienditugi: Heatline OÜ

Müük - Paigaldus - hooldus

Tel. +372 53033990